

Tornillo autoperforante y autorroscante, tornillo de 4,2 mm, tornillo de 12 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

SMS8

CARACTERÍSTICAS

Adaptable para uso con destornillador

Tipo "cabeza wafer" delgada



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 187197

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Diámetro del tornillo: 4.2

Longitud del tornillo: 12mm

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

[nVent.com/ENDDT](https://www.nVent.com/ENDDT)

