

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC, HD, 273–280 mm OD, 10" tubo, 250 DN



NÚMERO DE CATÁLOGO

USC277HD

CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 712530

Material: Acero

Acabado: Caliente-inmersión galvanizada

Diámetro exterior (OD): 273 - 280 mm

Diámetro del tubo: 10"

NB/DN: 250

Anchura (W): 32 mm

Espesor (T): 3 mm

Carga estática: 4000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

