

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada



CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapezoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc
Acabado: Electro galvanizado
Factor de seguridad de carga estática: 5:01
De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS



ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Diámetro del cable de acero	Longitud del cable de acero	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud del tornillo (L)	Altura (H)	Anchura (W)
SLK15L2SE250	1.5 mm	2m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK15L3SE250	1.5 mm	3m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK15L5SE250	1.5 mm	5m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK2L2SE250	2 mm	2m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK2L5SE250	2 mm	5m	0.25	25mm	55 mm	19 mm
SLK3L1SE375	3 mm	1m	0.375	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L2SE375	3 mm	2m	0.375	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L3SE375	3 mm	3m	0.375	45mm	62 mm	24 mm
SLK3L7SE375	3 mm	7m	0.375	45mm	62 mm	24 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Espesor (T)	Ángulo (a)	Carga estática	Certificaciones
SLK15L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	cUL, UL
SLK15L3SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL
SLK15L5SE250	12.5 mm	90 ° Max	195N	UL, cUL
SLK2L2SE250	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL
SLK2L5SE250	12.5 mm	90 ° Max	440N	UL, cUL
SLK3L1SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L2SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L3SE375	16 mm	90 ° Max	890N	
SLK3L7SE375	16 mm	90 ° Max	890N	

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

