

Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal, M10, M12 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBBRS1MEG

CARACTERÍSTICAS

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402239

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 10;12

Espesor del reborde (FT): 2.7 - 12.7 mm

Altura (H): 28.2 mm

Longitud (L): 40.4mm


Anchura (W): 26.9 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 2.7 mm

Longitud del tornillo (L): 32mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

