

nVent CADDY Speed Link SLK con terminación roscada, 1.5 mm Cable, 3 m Longitud, 1/4" Varilla



NÚMERO DE CATÁLOGO

SLK15L3SE250

CARACTERÍSTICAS

El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y terminación roscada pre-ensamblada

Para fijar en estructuras con anclajes o dispositivos roscados

Se conecta directamente a los dispositivos roscados en conjuntos trapecoidales, luminarias, equipos HVAC o cartelería



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero;Polipropileno;Aleación de zinc

Acabado: Electrolgalvanizado

Factor de seguridad de carga estática: 5:01

De conformidad con: SMACNA HVAC-DCS

Diámetro del cable de acero: 1.5 mm

Longitud del cable de acero: 3m

Tamaño de la varilla (RS): 0.25

Longitud del tornillo (L): 25mm


Altura (H): 55 mm

Anchura (W): 19 mm

Espesor (T): 12.5 mm

Ángulo (a): 90 ° Max

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

