

Barra colectora roscada TCB con ranura de fijación



CARACTERÍSTICAS

Las ranuras de los extremos pueden utilizarse para fijar una barra colectora a un soporte o conectar el conductor de entrada principal

Conexión de energía para servicios pesados

Interrupción de circuito, generador y conductor de red de potencia prefabricado

Alternativa para cables grandes y múltiples

Conexión de descarga/a tierra

Distribución de energía

Bordes redondeados

Material: Cobre



ESPECIFICACIONES


Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor (T)	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)	Par de apriete (TQ)
TCB15X5-1M	550210	15 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCB20X5-1M	550220	20 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Espesor(T)	Longitud (L)	Tamaño de rosca (TS)	Par de apriete (TQ)
TCB20X5-2M	549010	20 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB30X5-2M	549020	30 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m
TCB32X5-1M	550230	32 mm	5 mm	990mm	M6	6 N·m
TCBS15X5-2M	549000	15 mm	5 mm	1985mm	M6	6 N·m

Table 2/2					
Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	Peso por unidad
TCB15X5-1M	550210	25 mm	12 mm	8 mm	0.65 kg
TCB20X5-1M	550220	25 mm	14 mm	10 mm	0.85 kg
TCB20X5-2M	549010	25 mm	14 mm	10 mm	1.67 kg
TCB30X5-2M	549020	25 mm	16 mm	12 mm	2.5 kg
TCB32X5-1M	550230	25 mm	16 mm	12 mm	1.35 kg
TCBS15X5-2M	549000	17.5 mm	12 mm	8 mm	1.19 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.