

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Backplane, robusto, blindado

Subrack con rieles horizontales reforzados y paneles laterales para montaje en plano posterior.



CARACTERÍSTICAS

Subrack con panel lateral y riel horizontal, tipo R "robusto" con fijación de 3 orificios para una mayor estabilidad (+60% en comparación con la fijación de 2 orificios de rieles "pesados")

Construcción de aluminio

Riel horizontal trasero para montaje en plano trasero con tira de aislamiento. Los rieles adaptadores especiales permiten montar conjuntos refrigerados por conducción

Dimensiones internas y externas de acuerdo con: IEC 60297-3-100, -101, - 102, -103, IEEE 1101.1, IEEE 1101,10

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

Golpes y vibraciones probados según MIL 167, IEC 61587 DL 3, MIL 810 G, MIL 901D. Resistente a golpes y vibraciones en las tres direcciones axiales.

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

Modificaciones como recortes, diferentes acabados o dimensiones disponibles. Subrack con diapositivas telescópicas se puede adoptar para el montaje del gabinete a petición

Tipo de riel horizontal "robusto"

Apantallamiento EMC:	Sí
Acabado:	Anodizado; Pasivado
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Subrack/chasis



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Fondo	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta
24567-149	3U	295mm	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC
24567-449	6U	295mm	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC

Table 2/2

Número de catálogo	Tolerancia a impactos y vibraciones	Mango incluido	Montaje	De conformidad con	Ancho del rack	Carga estática
24567-149	25g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg
24567-449	25g (force)	Sí	Rack	IEC 60297-3-103, IEEE 1101,10, IEEE 1101,11, MIL 167, MIL 810 G, MIL 901 D, IEC 61587 DL3	84HP	25kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Informes de prueba en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

