

NM Cable con soporte en ángulo

CARACTERÍSTICAS

Soporta cables forrados sin metal con cable a tierra



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Material	Acabado	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	Altura (H)
RMXAB	Spring Steel	nVent CADDY Armour	7 - 8 mm	6.4 mm	54.6 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los ensambles facilitan el soporte de la mayoría de las estructuras principales y subestructuras.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

