


Clip de ganchos J nVent CADDY Cat HP para mordaza BC, giratorio



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Puede girar para soportar cables tendidos en varias direcciones

Sin necesidad de tornillos, remaches o herramientas especiales para la instalación

Los ganchos J ofrecen pestañas flexibles de bloqueo a los componentes nVent CADDY Cat HP para proporcionar rigidez y estabilidad

Se enlaza a los ganchos J en una de las múltiples opciones de color para ayudar en la identificación y organización de la vía

Los árboles de ganchos J personalizados se pueden ensamblar fácilmente con varias configuraciones, colores y tamaños de ganchos J


Los componentes nVent CADDY Cat HP se conectan fácilmente a cualquier gancho J nVent CADDY Cat HP



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Espesor del reborde (FT)	Carga estática
CATHPBCB	181073	Acero, Spring Acero	Electrogalvanizado, nVent CADDY Armour	3.2 - 16 mm	267N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

