

Abrazadera para canal strut universal para tubo/conduit USC



CARACTERÍSTICAS

Consiste en dos mordazas, tuerca y perno

Se ajusta a la parte abierta del canal strut

Cumple con la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Tipo 59)

Material: Acero

ESPECIFICACIONES

Table 1/3

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC006EG	712000	Electrogalvanizado	6.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC010EG	712010	Electrogalvanizado	9.5 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC013EG	712020	Electrogalvanizado	12.7 - 13.7 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC016EG	712030	Electrogalvanizado	14.6 - 15.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC017EG	712033	Electrogalvanizado	16.5 - 17.8 mm	10	32 mm	1.5 mm	2000N
USC017HD	712403	Caliente-inmersión galvanizada	16.5 - 17.8 mm	10	32 mm	1.5 mm	2000N
USC020EG	712040	Electrogalvanizado	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC021EG	712045	Electrogalvanizado	20.5 - 21.4 mm	15	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	Electrogalvanizado	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC025EG	712060	Electrogalvanizado	23.4 - 25.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	Electrogalvanizado	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	Electrogalvanizado	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC031EG	712080	Electrogalvanizado	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033EG	712085	Electrogalvanizado	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC033HD	712428	Caliente-inmersión galvanizada	32.8 - 33.4 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	Electrogalvanizado	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC036HD	712430	Caliente-inmersión galvanizada	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC040EG	712100	Electrogalvanizado	38.4 - 40.6 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	Electrogalvanizado	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	Electrogalvanizado	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N

Table 2/3

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC048EG	712115	Electrogalvanizado	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC048HD	712452	Caliente-inmersión galvanizada	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	Electrogalvanizado	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC054EG	712125	Electrogalvanizado	54 - 55 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC054HD	712458	Caliente-inmersión galvanizada	54 - 55 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC058EG	712130	Electrogalvanizado	55.8 - 57.2 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	Electrogalvanizado	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	Electrogalvanizado	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC068EG	712150	Electrogalvanizado	66 - 69 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	Electrogalvanizado	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	Electrogalvanizado	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC080EG	712170	Electrogalvanizado	77.2 - 82.6 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	Electrogalvanizado	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC093EG	712190	Electrogalvanizado	90.0 - 95.3 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	Electrogalvanizado	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N
USC107EG	712210	Electrogalvanizado	104.1 - 110 mm		32 mm	2.5 mm	3780N

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC113EG	712220	Electrogalvanizado	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC121EG	712230	Electrogalvanizado	117.5 - 123.8 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC129EG	712240	Electrogalvanizado	127.0 - 130.2 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC135EG	712250	Electrogalvanizado	133.4 - 136.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N

Table 3/3

Número de catálogo	Número de artículo	Acabado	Diámetro exterior (OD)	NB/D N	Anchura (W)	Espesor (T)	Carga estática
USC143EG	712260	Electrogalvanizado	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC152EG	712270	Electrogalvanizado	149.2 - 154.9 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	Electrogalvanizado	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	Electrogalvanizado	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC178EG	712300	Electrogalvanizado	174.6 - 181 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC191EG	712310	Electrogalvanizado	190.5 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC200EG	712320	Electrogalvanizado	196.9 - 203.2 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC208EG	712330	Electrogalvanizado	204.2 - 212.7 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	Electrogalvanizado	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N
USC228EG	712350	Electrogalvanizado	225.0 - 231.1 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC254EG	712360	Electrogalvanizado	250.0 - 257.2 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC277EG	712370	Electrogalvanizado	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC277HD	712530	Caliente-inmersión galvanizada	273 - 280 mm	250	32 mm	3 mm	4000N
USC324EG	712390	Electrogalvanizado	323.9 mm	300	32 mm	3 mm	4000N
USC324HD	712533	Caliente-inmersión galvanizada	323.9 mm	300	32 mm	3 mm	4000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

