

Kit de Unidad Enchufable con Mango IEL, Blindado, Negro, 6 U



Unidad enchufable, con mango de insertor/extractor IEL negro, 6 U, montaje frontal. El panel frontal en forma de U permite el blindaje con una junta textil.

CARACTERÍSTICAS

Panel frontal en forma de U para junta textil

Adecuado para fuerzas de inserción y extracción de hasta 700 N (por par)

Habilite la instalación de un microswitch

Permitir la instalación de clavijas de codificación de acuerdo con IEC 60297-3-103/ IEEE 1101,10

Acabado:	Anodizado; Pasivado
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Panel frontal
Tipo:	Panel frontal con mango (PIU)



ESPECIFICACIONES

Table 1/2


Número de catálogo	Ancho del rack	Cantidad del paquete	Tipo de mango	Montaje	Tipo de junta	Acabado frontal
20848-592	4HP	1	IEL	Atornillado delantero, Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado
20848-594	6HP	1	IEL	Atornillado delantero, Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado
20848-596	8HP	1	IEL	Atornillado delantero, Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado
20848-597	10HP	1	IEL	Atornillado delantero, Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado
20848-598	12HP	1	IEL	Atornillado delantero, Atornillado trasero IO	Textil EMC	Anodizado

Table 2/2

Número de catálogo	Acabado trasero	Bordes tratados	De conformidad con	Apantallamiento EMC	Altura (H)	Altura del rack	Anchura (W)
20848-592	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Sí	261.8mm	6U	20mm
20848-594	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Sí	261.8mm	6U	30.1mm
20848-596	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Sí	261.8mm	6U	40.3mm
20848-597	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Sí	261.8mm	6U	50.5mm
20848-598	Grabado	No	IEC 60297-3-102, IEEE 1101,10, IEC 60297-3-103, IEEE 1101.1/11	Sí	261.8mm	6U	60.6mm

DIAGRAMAS

6 U



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

