

Conector de cable en línea

CARACTERÍSTICAS

Empalmador de cable con cuatro pernos para presión en cada cable

LPC513 es compatible con conductores redondos nVent ERICO Cu-Bond



Tamaño del conductor, UL: Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.)



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Materia l	Acabado	Diámetro 1 (Ø1)	Diámetro 2 (Ø2)	Anchura (W)	Conductor Cu-Bond de nVent ERICO
LPA513	Alumini o		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	
LPC513	Cobre		19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	CBSC8, CBSC10, CBSC13
LPC513L	Cobre	Estañad o	19.05 mm	14.3 mm	82.55 mm	



Table 2/2

Número de catálogo	Peso por unidad	De conformidad con
LPA513	0.09 kg	
LPC513	0.17 kg	IEC® 62561-1
LPC513L	0.17 kg	

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La conformidad con IEC es válida solo para los conductores homologados de nVent ERICO Cu-Bond.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

