

ComLine, Gabinete de montaje en piso,

El gabinete de montaje vertical ComLine es ideal para aplicaciones industriales de telecomunicaciones. La exclusiva orientación vertical del equipo de rack de 19 pulg. hace que este gabinete sea especialmente apropiado para aplicaciones de montaje en poste. El ancho estrecho del gabinete también lo hace muy resistente al viento.



ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997

NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12

NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12

EC60529, IP66

Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D

EIA 310-D with 19-in. spacing for rack equipment

Cabinet is RoHS compliant

NEBS™ is a trademark of Telcordia

CARACTERÍSTICAS

La orientación vertical del montaje de equipo de 19 pulgadas crea un gabinete compacto y resistente al viento.

La protección solar integral reduce la carga térmica solar

La placa de entrada sólida del lado derecho puede retirarse y modificarse según sea necesario.

El rack RU 6 tiene una separación de orificios cuadrados que cumple con las normas universales EIA; pida las tuercas enjauladas por separado

El sistema de cierre Tipo bóveda, multipunto y de cuarto de vuelta mejora la protección y la seguridad

Puerta de apertura de 160 grados con pasadores de bisagra de liberación rápida

Pernos de tierra del cuerpo y la puerta para la conexión y conexión a tierra

Junta sin costuras de espuma in situ para una protección superior contra la entrada de polvo y líquidos

La parte posterior está preparada con disposiciones de montaje para paneles estándar.

Se monta en postes o paredes

Material:	Aluminio
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Espesor	Unidades de rack verticales
EGVM	21157	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM1	21154	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM2	21155	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
EGVM3	21156	590mm	322mm	9mm	2.5mm	
ECL603537VP	21153	600mm	350mm	375mm	2.5mm	5

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

