

# Calefactores para áreas peligrosas, DAHHL



Diseñados para áreas peligrosas en donde los componentes electrónicos requieren protección frente a temperaturas bajo cero, condensación y corrosión.

## ESTÁNDARES DEL SECTOR

Clase I, div. 1 Grupos A, B, C, D/Clase II div. 1 Grupos E, F, G

II2G Ex d IIC T3 / II2 D Ex Td A21 IP65 T200 C

NEC CSA us

Class I, Div 1 Groups A, B, C, D / Class II Div 1 Groups E, F, G

## CARACTERÍSTICAS

Ofrecen protección contra heladas hasta -76 °F/-60 °C

Tipos de calefacción conductivos y de convección disponibles

Los modelos 50W y 80W pueden montarse directamente en colectores, instrumentos de medición o análisis, válvulas de control y equipamiento similar.

Dos opciones de termostato disponibles con un punto de ajuste de 50 °F/10 °C o 68 °F/20 °C

50W, 80W, 200W, 300W, 400W and 600W models available

200W, 300W, 400W, 600W models are finned heaters that heat the area by transferring the heat from the heater to surrounding air, creating a convection current

**Material:** Aluminio  
**Acabado:** Anodizado  
**Color:** Negro

## ESPECIFICACIONES

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tensión nominal | Capacidad de calefacción |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-----------------|--------------------------|
| HLTSTAT10C         | 28714              | 28mm   | 23mm    | 109mm |                 |                          |
| HLTSTAT20C         | 28715              | 28mm   | 23mm    | 109mm |                 |                          |
| DAHHL200AC         | 28704              | 226mm  | 229mm   | 61mm  | 115V            | 200W                     |
| DAHHL300AC         | 28706              | 325mm  | 229mm   | 61mm  | 115V            | 300W                     |

| Número de catálogo | Número de artículo | Altura | Anchura | Fondo | Tensión nominal | Capacidad de calefacción |
|--------------------|--------------------|--------|---------|-------|-----------------|--------------------------|
| DAHHL4001A         | 28708              | 226mm  | 229mm   | 61mm  | 115V            | 400W                     |
| DAHHL4002A         | 28711              | 226mm  | 229mm   | 61mm  | 220V            | 400W                     |
| DAHHL501AC         | 28717              | 89mm   | 41mm    | 30mm  | 115V            | 50W                      |
| DAHHL6001A         | 28712              | 325mm  | 229mm   | 61mm  | 115V            | 600W                     |
| DAHHL6002A         | 28713              | 325mm  | 229mm   | 61mm  | 220V            | 600W                     |
| DAHHL801AC         | 28716              | 89mm   | 41mm    | 30mm  | 115V            | 80W                      |

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

