

Armario de control de interfaz para el operario, OICE-SS



El panel de interfaz para el operador de acero inoxidable OICE-SS cuenta con un patrón de taladros premecanizados para facilitar su colocación en un brazo articulado. Con los altos índices de protección IP66 y NEMA 12 y 4x, el armario se puede utilizar en entornos que requieren un diseño sanitario.

CARACTERÍSTICAS

Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L Cuerpo: 1,5 mm. Puerta para AISI 304L: 1,5 mm/2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o superior. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.

Cuerpo: Placa de refuerzo plegada y sellada por soldadura montada en el techo del armario.

Puerta trasera: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. Una junta de poliuretano inyectado garantiza un sellado adecuado.

Cerradura de doble paletón de 3 mm con zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 ° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm.

Protección: Se corresponde con la clasificación IP66 | TIPO 4X, 12 | IK 10.

Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.

Suministro: Armario con puerta, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje.

La puerta trasera cuenta con montantes integrados que son compatibles con los perfiles de montaje MMDP de la gama nVent HOFFMAN, lo que permite una instalación sencilla de los accesorios internos y una gestión optimizada del espacio.

Material: Acero inoxidable 304; Acero inoxidable 316L

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Compatibilidad del sistema	Peso
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	Acero inoxidable CS480	3kg
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	Acero inoxidable CS480	3kg
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	Acero inoxidable CS480	3kg
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	Acero inoxidable CS480	3kg

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Compatibilidad del sistema	Peso
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	Acero inoxidable CS480	3kg
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	Acero inoxidable CS480	3kg
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Compacto Serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max	3kg

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

