


# Kit de unidad enchufable para FMC, cromado, blindado (textil) con mango



El bisel FMC está de acuerdo con la especificación Vita 57,1. Cubre el corte en el panel frontal general.

## CARACTERÍSTICAS

De acuerdo con la especificación Vita 57,1

Para módulos individuales de 69,0 x 76,5 mm o dobles de 139,0 x 76,5 mm

Unidad plug-in AI-Profile con mango IEL

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Apantallamiento EMC:</b> | Sí                            |
| <b>Acabado:</b>             | Anodizado; Pasivado           |
| <b>Material:</b>            | Aluminio                      |
| <b>Tipo de producto:</b>    | Panel frontal                 |
| <b>Ancho del rack:</b>      | 4HP                           |
| <b>Tipo:</b>                | Panel frontal con mango (PIU) |



## ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Altura del rack | Cantidad del paquete | Tipo de mango | Montaje               | Tipo de junta | Acabado frontal |
|--------------------|-----------------|----------------------|---------------|-----------------------|---------------|-----------------|
| 20836-253          | 3U              | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |
| 20836-254          | 6U              | 1                    | IEL           | Atornillado delantero | Textil EMC    | Anodizado       |

Table 2/2

| Número de catálogo | Acabado trasero | Bordes tratados | De conformidad con       | Altura  | Anchura |
|--------------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------|---------|
| 20836-253          | Conductivo      | No              | FMC Mezzanine, Vita 57,1 | 128.4mm | 20mm    |
| 20836-254          | Conductivo      | No              | FMC Mezzanine, Vita 57,1 | 261.8mm | 20mm    |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

