

# Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal, 3/8", 1/2" Varilla

## NÚMERO DE CATÁLOGO

**CSBBRS1EG**

## CARACTERÍSTICAS

El conector giratorio acepta varillas roscadas de 3/8" y 1/2" (M10 y M12)

Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante



## ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño de la varilla (RS): 0.375;0.5

Espesor del reborde (FT): 2.7 - 12.7 mm

Altura (H): 28.2 mm

Longitud (L): 40.4mm

Anchura (W): 26.9 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 2.7 mm

Longitud del tornillo (L): 32mm

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los fijadores a estructura de ramales son solo para sujeción y no para colgar tuberías de rociadores contra incendios.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221  
Opción 1: Atención al cliente  
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:  
+31 800-0200135  
Francia:  
+33 800 901 793

Europa

Alemania:  
800 1890272  
Otros países:  
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:  
+86 21 2412 1618/19  
Sídney:  
+61 2 9751 8500

