

Universal autoportante ambos lados abiertos, 90,13 x 39,76 x 18,11, gris, acero

NÚMERO DE CATÁLOGO

AU90X4018BLP



El gabinete de soporte independiente universal está diseñado para proporcionar flexibilidad en el diseño y mayor seguridad para proteger el equipo y a los empleados en aplicaciones de fabricación industrial. Los modelos de una y dos puertas, son modulares para crear configuraciones específicas de la aplicación, para uso en interiores y exteriores. Cuentan con accesorios para mejorar la seguridad del usuario final.

Gabinete primario (lado izquierdo abierto), modelos de una y dos puertas con un recorte de desconexión preferido o universal en la brida derecha, para facilitar el montaje de la mayoría de los operadores de desconexión. Las puertas tienen bisagras en el lado izquierdo para interactuar con el dispositivo de desconexión. La puerta primaria activa el interbloqueo mecánico incluido que evita que las puertas secundarias encastradas se abran primero. Las puertas encastradas pueden cerrarse en cualquier orden. La circunvención en la puerta primaria requiere un destornillador para abrirla.

El gabinete secundario (ambos lados abiertos, lado derecho abierto), de una y dos puertas se utiliza para ampliar la solución y configurarla para la aplicación requerida. Los modelos de dos puertas tienen un poste central desmontable para una mejor carga del panel. Los componentes de interbloqueo incluyen las varillas de conexión de interbloqueo sueltas.

Sistema de interbloqueo mecánico: el interbloqueo mecánico mejorado es fácil de instalar y muy seguro. Los sistemas de cierre capturan las varillas de guía de la puerta, ofreciendo mayor seguridad al mantener tres puntos de contacto. El interbloqueo también se modifica fácilmente para la separación de voltaje o se amplía fácilmente a hasta seis puertas.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No. E61997

Archivo CSA N.º 42186: Tipo 4, 12, 3R

IEC 60529, IP66

IEC 62208, IK10 Impact Rating

CARACTERÍSTICAS

Uniones con soldadura continua y acabado liso

Refuerzos en el cuerpo de los gabinetes más grandes, para mayor rigidez

La canaleta de la brida en el cuerpo del gabinete excluye la entrada de líquidos y contaminantes

Las orejas de elevación se anclan en la parte superior del gabinete, la cual se encuentra reforzada.

Bisagras ocultas y fáciles de quitar

Sistema de cierre de 3 puntos, de alta resistencia, operado por manija para candado, en todas las puertas

Los paneles de montaje se piden por separado

Portadocumentos termoplástico de alto impacto

Sello de puerta resistente al aceite

Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).

Interbloqueo mecánico estándar en cada gabinete; se proporcionan las piezas necesarias para conectar el sistema de interbloqueo entre los gabinetes adyacentes

Nota: Las soluciones Sequestr son compatibles con los gabinetes de soporte independiente universal; consulte las hojas de especificaciones y las instrucciones de instalación para más detalles

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 60433

Altura: 2286mm

Anchura: 1010mm

Fondo: 460mm

Material: Acero dulce

Acabado: Polvo recubierto

Color: Gris

Código de color: ANSI 61

Grosor del cuerpo: 3.04mm

Grosor de puerta: 2.66mm

Tipo de mecanizado: No hay recorte

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los paneles de montaje se piden por separado.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.