

EuropacPRO 19" Subrack Kit para Ferrocarril, Blindado, EN 50155, CompactPCI

Subrack para aplicaciones ferroviarias, conforme a la norma EN50155, para aplicaciones PCI compactas.



CARACTERÍSTICAS

Golpes y vibraciones probados según EN 50155, parte 12.2.11

El soporte de 19" está firmemente fijado al panel lateral (soldado en frío por tox) y es especialmente adecuado para altas tensiones mecánicas (resistencia a la vibración)

La doble posición de atornillado de 19" añade seguridad adicional (estándar NFF)

IP 20, de acuerdo con IEC 60529

EMC de aproximadamente 40 dB a 1 GHz, 30 dB a 2 GHz, suponiendo que el frente esté cubierto con paneles frontales blindados, probando de acuerdo con VG 95373 Parte 15

Construcción de aluminio

Se suministra como paquete plano que ahorra espacio

De conformidad con:	IEC 60297-3-103; IEEE 1101,10; IEEE 1101,11; EN 50155 parte 12.2.11
Fondo:	235mm
Apantallamiento EMC:	Sí
Material:	Aluminio
Tipo de producto:	Subrack/chasis
Ancho del rack:	84HP
Carga estática:	15kg



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura del rack	Cantidad del paquete	Para montaje	Profundidad de la placa	Tipo de junta	Tolerancia a impactos y vibraciones
21500-081	3U	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC	5g (force)
21500-082	6U	1	Plano trasero	160mm	Textil EMC	5g (force)

Table 2/2

Número de catálogo	Mango incluido	Montaje	Acabado
21500-081	Sí	Rack	Anodizado, Pasivado
21500-082	Sí	Rack	Anodizado, Pasivado

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Los informes de pruebas están disponibles en línea.

Configuración individual: Amplia gama de variantes en altura, ancho y profundidad; guías para una amplia variedad de aplicaciones; opciones de interiores; accesorios y material de montaje.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

