

Seguridad en rack Plus, 3 U, 120 V AC



CARACTERÍSTICAS

19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia

Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central

120 V fase a entrada de red neutra

Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF

Salidas de CA permanentes (Servicio)

Todas las salidas están protegidas por disyuntores

La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo

Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema

UL pendiente

Compatible con:	Varistar CP; Novastar
Función:	Parada de emergencia
Limitador de corriente de irrupción:	No
Dispositivo de corriente residual:	No
Tapa del disyuntor:	No
Tipo de accesorio:	Accesorios de distribución de energía

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tensión de entrada de CA	Número de fases	Filtro EMC	Limitador de pico de corriente	Altura del rack
21272-002	Distribuidor de potencia	120V	1	Sí	Sí	3U
21272-004	Distribuidor de potencia	120V	1	No	No	3U

Table 2/2

Número de catálogo	Tipo de toma de corriente	Cantidad del paquete
21272-002	NEMA 5-15R., NEMA 5-20R.	1
21272-004	NEMA 5-15R.	1

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Para la configuración exacta de las características opcionales y la configuración de ejemplo, consulte la tabla de elementos entregados.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

