

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC200 Beam Clamp, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

CARACTERÍSTICAS

Easy beam flange installation

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Materia	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 6
CAT16HPBC200B	181017	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	25 mm	690mm ²	15
CAT21HPBC200B	181246	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	33.3 mm	1174mm ²	40

Número de catálogo	Número de artículo	Materia l	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 6
CAT32HPBC200B	181018	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	50 mm	2561mm ²	60
CAT48HPBC200B	181237	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	75 mm	5974mm ²	150
CAT64HPBC200B	181019	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	100 mm	9987mm ²	220

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6A	Capacidad del cable, Cat 5e	Espesor del reborde	Carga estática
CAT16HPBC200B	181017	10	20	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200B	181246	25	50	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200B	181018	35	90	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200B	181237	80	200	16 mm Max	270N
CAT64HPBC200B	181019	140	330	16 mm Max	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

