

Varilla roscada, S304, M6 Varilla, 2,000 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO


050M62000S4

CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

According to standard DIN 976-1 / ISO 7412

Property Class 4.8



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 592710


Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)

Clase de calidad: 70

Tamaño de la varilla (RS): M6

Longitud (L): 2000mm

Carga estática: 2400N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

