

Twist Clip con poste, CADDY ARMOUR, riel p/f. pl. de 24 mm, tor. M6, tor. 16 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

4G16M16

CARACTERÍSTICAS

Soporta accesorios eléctricos del riel para falso plafón acústico

No se requieren herramientas para la instalación

Instalación de fijación por giro rápida, fácil y segura

La tuerca se vende por separado



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 171900

Material: Spring Acero;Acero

Acabado: nVent CADDY Armour

Color: Gris


Espesor del reborde (FT): 1.5 mm

Tamaño del perfil en T: 24mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 16mm

Carga estática: 220N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

