

Tuerca rápida para perfil nVent CADDY, M12 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

8QCN



El QCN combina las propiedades únicas de la tecnología de acero resorte "pulsar para instalar" para crear una tuerca de carril rápida, que permite la instalación de varilla o tornillos en pocos segundos. A usar con una contra-tuerca hexagonal en la varilla para la rápida instalación de trapezoides prefabricados o bien con tornillo de cabeza redonda para la instalación rápida de cajas eléctricas u otros servicios

CARACTERÍSTICAS

El sencillo diseño de "presione para instalar" permite que los instaladores simplemente presionen la varilla roscada a través del orificio de montaje para mantenerla en posición de modo instantáneo

Funciona con varillas roscadas que poseen roscas levemente dañadas y pequeñas rebabas

Ideal para la instalación rápida de redes secundaria, tanto a la carga en un perfil strut tradicional o bien conectado a la estructura, en combinación con un perfil encajado

El diseño en una sola pieza elimina la necesidad de usar tuercas de carril o tornillería, simplificando la instalación

Permite fijar de forma rápida cajas de pared con tornillos roscados convencionales

Diseñado para us uso con perfiles strut standard de ancho/alto 41mm (1 5/8")

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 593003

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Tamaño de la varilla (RS): M12

Altura (H): 18 mm

A: 38 mm

B: 38 mm

Carga estática 1 (F1): 550N

Carga estática 2 (F2): 130N

Carga estática 3 (F3): 225N






Par de apriete (TQ): 2.75 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Nuestra QCN requiere un tornillo mas largo de lo habitual, respecto a las tuercas carril estándar. Revisar hoja de instrucciones para ampliar información.

Para que funcione correctamente en perfiles strut poco profundos (21 mm o 13/16 "de profundidad), el QCN debe instalarse encima de uno de los orificios.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

