

Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-M, tornillo de 35 mm, M8, varilla M10

NÚMERO DE CATÁLOGO

BSZM6X35EG

CARACTERÍSTICAS


Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado

Para usarse en concreto con varilla roscada

Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402690

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Longitud del tornillo (L): 35mm

Tamaño de la varilla (RS): 8;10

Dimensión hexagonal: 13mm


Diámetro de broca: 6mm

Profundidad de incrustación: 35 mm

Par de apriete (TQ): 10 N·m

Características de las cargas axiales de ETA-20/0046

N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25	Profundidad Engastada Estándar
BSZM6X35EG	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZM6X55EG	4.62 kN	6.61 kN	55 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

