

Tornillo para concreto (hormigón) BSZ-SU, Atlantis, diám. broca 6 mm, t.40 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

BSZSU06040ZL

CARACTERÍSTICAS

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C1 (todos los diámetros)

Aprobado para aplicaciones sísmicas con categoría C2 (para broca diámetro 8mm y superior)

Anclaje desmontable; ideal para fijaciones temporales

Acabado Atlantis con protecc. corrosión (ambiente C3 según EN ISO 9223 y 9224)

El acabado Atlantis es adecuado para la instalación en exteriores



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402605

Material: Acero

Acabado: Atlántida

Diámetro de broca: 6mm

Longitud del tornillo (L): 40mm

Profundidad de incrustación: 35 mm


A: 5 mm

Par de apriete (TQ): 10 N·m

Características de las cargas axiales de ETA-20/0046

N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25	Profundidad Engastada Estándar
BSZSU06040xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU06050xx	1.81 kN	1.98 kN	35 mm
BSZSU08070xx	5.88 kN	8.41 kN	65 mm
BSZSU10100xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU10120xx	8.99 kN	12.85 kN	85 mm
BSZSU12110xx	12.51 kN	17.87 kN	105 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

