

Anclaje embutido de patín de viga, M12 del orificio

NÚMERO DE CATÁLOGO

LAM1250

CARACTERÍSTICAS

El roscado interno ofrece una desinstalación y mantenimiento sencillos

Se instala al ras para una penetración estándar

Adecuado para elementos no estructurales redundantes en hormigón fisurado y no fisurado

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

El reborde hace que la instalación al ras sea más fácil que ayuda a conseguir una profundidad de anclaje uniforme y una alineación sencilla de la varilla roscada



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 574430

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado


Tamaño de taladro (HS): 12 mm

Longitud (L): 50mm

Diámetro de broca (Ø): 15 mm

Características de las cargas axiales de ETA 14-0068 - para elementos no estructurales redundantes

N.º de pieza	Hormigón fisurado C20/25	Hormigón no-fisurado C20/25	Profundidad Engastada Estándar
LAM625	0.80 kN	0.80 kN	25 mm
LAM830	1.20 kN	1.20 kN	30 mm
LAM1040	1.70 kN	1.70 kN	40 mm
LAM1250	2.60 kN	2.60 kN	50 mm



Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Shanghai:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

+86 21 2412 1618/19
Sídneý:
+61 2 9751 8500

