

nVent CADDY Macrofix M8/M10 Sin Aislamiento, 15–19 mm OD, 3/8" tubo, 10 DN

NÚMERO DE CATÁLOGO

MFN019EG

CARACTERÍSTICAS

Las rondanas plásticas evitan la caída de los tornillos al momento del montaje

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales

La longitud del tornillo se ha optimizado, para cubrir un mayor rango de diámetros de tuberías reduciendo inventarios



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 586101

Material: Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Diámetro exterior (OD): 15 - 19 mm

Diámetro del tubo: 3/8"

NB/DN: 10

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10


Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 1 mm

Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 17mm

Carga estática: 1000N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

