

nVent CADDY Macrofix aislada para conducto de ventilación, EPDM-SBR, Acero, 80mm OD, M8 M10 Varilla

NÚMERO DE CATÁLOGO

MFVI0080EG



CARACTERÍSTICAS

El conjunto viene listo para usar (hasta un diámetro de 600 mm)

Mayor ángulo de apertura permite un montaje más fácil (hasta un diámetro de 600 mm)

El sistema de cierre rápido, evita la apertura accidental de la abrazadera durante el montaje (hasta un diámetro de 600 mm)

El sistema de cierre rápido se puede cerrar fácilmente con una mano (hasta un diámetro de 600 mm)

El sistema de rosca evita la caída accidental de los tornillos durante el montaje

Los dobleces en las orillas de las orejas del colgador previenen el desprendimiento del aislamiento, evitando retrabajos durante la instalación

La cabeza combinada de los tornillos permite la utilización de destornilladores plano, hexagonal y en cruz

Las orejetas más largas permiten que el tornillo esté más alejado del conducto, permitiendo más espacio para la herramienta a la hora de atornillar

La tuerca combinada puede recibir varillas roscadas M8 y M10, simplificando el manejo de materiales

Libre de halógenos

Reducción de ruido Categoría II según DIN EN ISO 3822-1

Cumple con el diseño de aislamiento acústico según DIN 4109

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 586601

Material: Caucho EPDM-SBR;Acero

Acabado: Electrogalvanizado

Temperatura: -50 to 110 °C

Diámetro exterior (OD): 80 mm

Tamaño de la varilla (RS): M8;M10

Anchura (W): 20 mm

Espesor (T): 1 mm


Diámetro del tornillo (Sc): 6

Longitud del tornillo (L): 27mm

Ángulo (a): 80 °

Carga estática: 775N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

