


Inserto sin rosca para hormigón, 24 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO

SCESD30

CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de los clips para conducto en el hormigón

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Fija hasta tres clips para conducto con un solo anclaje

Se puede usar para fijar cables en el hormigón o el ladrillo usando una brida

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 800031

Material: Nylon


Temperatura: -20 to 85 °C

Anchura (W): 25 mm

Diámetro de taladro: 6mm

Profundidad de taladro: 26mm

Carga estática: 250N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

