

Anclaje sin rosca para carga ligera


CARACTERÍSTICAS

Ideal para usar con clips resistentes contra el fuego

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Resistente al fuego clase R30-R120 para el diseño de anclajes con exposición al fuego

Certificado ETA para el uso en hormigón fisurado y no fisurado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Profundidad de taladro	Tamaño de taladro (HS)	A
SCMDSN	800070	Acero inoxidable 301 (EN 1,4310)	36mm	6 mm	10 mm Max

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La profundidad del taladro, representa la máxima profundidad posible y debe ser ajustada en función del espesor del producto que va a ser instalado.


La carga máxima por punto de fijación para el uso de aplicaciones no estructurales puede, dependiendo de las regulaciones nacionales, ser inferior a la carga máxima aprobada para el anclaje. Las cargas aprobadas por punto de fijación están reguladas en cada país en la ETAG 001, Part 6.

Factor de Seguridad total según ETAG 001 incluyendo (Ym y Yf).

Multiple use for non-structural applications

Part Number	Cracked Concrete C20/25	Non-Cracked Concrete C20/25	Standard Embedment Depth
SCMDSN	0.032 kN	0.032 kN	35 mm

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

