

nVent CADDY EZ para montantes



La nVent CADDY EZ para montantes es una abrazadera polivalente diseñada para sujetar y soportar tramos de tubos verticales. Esta solución unificada se puede instalar en varias orientaciones autorizadas y sirve como abrazadera estándar, espaciadora o para zonas reducidas, funcionando en la práctica como tres abrazaderas en una. Lista para usar desde el primer momento, la nVent CADDY EZ para montantes incluye orificios preperforados para varillas roscadas para instalaciones con separación y marcas de corte para la eliminación fácil de orejas en espacios en los que no caben abrazaderas de montante de tamaño normal.

Los contratistas se benefician de una gestión simplificada del material gracias a una abrazadera multifunción que admite varias orientaciones y mantiene la homologación incluso sin orejas.

CARACTERÍSTICAS

Sus cabezales con arandela dentada hacen posible el apriete con una sola herramienta

Se instala hasta un 60 % más rápido que las abrazaderas de montante estándar

El segundo juego de orificios para pernos integrado permite adaptar el montaje de una abrazadera de montante a un soporte espaciador

Sin necesidad de almacenar ni utilizar familias de piezas distintas para abrazaderas estándar y para espacios reducidos a fin de ofrecer una gama completa de piezas homologadas

Cumple con las especificaciones y normativas siguientes: Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)

Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Tamaño de taladro (HS)	A	B	C	Carga estática
EZR0050	179225	21.3 mm	9.9 mm	215.9 mm	130.2 mm	22.2 mm	1100N



Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior (OD)	Tamaño detaladro (HS)	A	B	C	Carga estática
EZR0075	179226	26.7 mm	9.9 mm	228.6 mm	136.5 mm	22.2 mm	1100N
EZR0100	179227	33.4 mm	9.9 mm	228.6 mm	142.9 mm	22.2 mm	1100N
EZR0125	179228	42.2 mm	9.9 mm	241.3 mm	152.4 mm	22.2 mm	1100N
EZR0150	179229	48.3 mm	9.9 mm	250.8 mm	158.8 mm	22.2 mm	1100N
EZR0200	179230	60.3 mm	9.9 mm	260.4 mm	177.8 mm	25.4 mm	1100N
EZR0250	179231	73 mm	9.9 mm	279.4 mm	190.5 mm	25.4 mm	1735N
EZR0300	179232	88.9 mm	9.9 mm	298.5 mm	206.4 mm	25.4 mm	2400N
EZR0400	179234	114.3 mm	13.2 mm	330.2 mm	254 mm	31.8 mm	3600N
EZR0500	179235	141.3 mm	13.2 mm	368.3 mm	298.5 mm	38.1 mm	5200N
EZR0600	179236	168.3 mm	13.2 mm	406.4 mm	323.9 mm	38.1 mm	6900N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La abrazadera está diseñada para tubos de acero y debe instalarse por debajo de un acoplamiento o una orejeta de cizalla, con los pernos apretados al valor recomendado.

Se recomienda usar un vaso o una llave dinamométrica para la instalación.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

