


Elevador interior 90° de bandeja de escalera Speedway



CARACTERÍSTICAS

Crea un elevador interior a 90° para bandeja de cable

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos y bajo voltaje de alto desempeño

Innovador sistema de acoplamiento integrado SPEEDLOK

Bordes de seguridad protegen los cables durante la instalación

El perfil lateral ranurado, eliminando la perforación en obra para el corte a medida

Cumple con la capacidad de carga y la puesta a tierra IEC 61537


Servicios de diseño y distribución receptivos, que incluyen la protección sísmica

Material: Acero
Acabado: Caliente-inmersión galvanizada



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Ángulo (a)	A	B	C	D
CL110X150IR90HD	840500	150 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X300IR90HD	840510	300 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X450IR90HD	840520	450 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X600IR90HD	840530	600 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X750IR90HD	840540	750 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm
CL110X900IR90HD	840550	900 mm	90 °	410 mm	410 mm	580 mm	80 mm



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

