

Tuerca para canal strut sin resorte

CARACTERÍSTICAS

Se usa para crear marcos de metal con canales nVent CADDY Eristrut



Factor de seguridad de carga estática: 3:01



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)
NUTM10EG	315025	Acero	Electrogalvanizado	10	8 mm	55 N·m
NUTM10HD	315020	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	10	8 mm	55 N·m
NUTM10S6	315160	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		10	8 mm	55 N·m
NUTM12EG	315035	Acero	Electrogalvanizado	12	8 mm	55 N·m
NUTM12HD	315030	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	12	8 mm	55 N·m
NUTM12S6	315170	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		12	8 mm	55 N·m
NUTM16EG	315036	Acero	Electrogalvanizado	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM16HD	315037	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	16	11.7 mm	125 N·m
NUTM6EG	314995	Acero	Electrogalvanizado	6	6 mm	12 N·m

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Espesor (T)	Par de apriete (TQ)
NUTM6HD	315000	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	6	6 mm	12 N·m
NUTM6S6	315140	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		6	6 mm	12 N·m
NUTM8EG	315015	Acero	Electro galvanizado	8	6 mm	28 N·m
NUTM8HD	315010	Acero	Caliente-inmersión galvanizada	8	6 mm	28 N·m
NUTM8S6	315150	Acero inoxidable 316 (EN 1,4401)		8	6 mm	28 N·m

Resistencia de extracción				
N.º de pieza	Tipo de canal	Espesor del canal		
		2,5 mm	2 mm	1,5 mm
NUTM6xx	A, C	2000 N	2000 N	2000 N
	D, E	2000 N	-	-
NUTM8xx	A, C	3330 N	3330 N	3330 N
	D, E	3330 N	-	-
NUTM10xx	A, C	4890 N	4440 N	4440 N
	D, E	4890 N	-	-
NUTM12xx	A, C	4890 N	4660 N	4440 N
	D, E	3670 N	-	-
NUTM12Txx	A	5670 N	5050 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-
NUTM16xx	A	5670 N	4660 N	4440 N
	D, E	4250 N	-	-

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.

