


Soporte de balanceo de trapecio, perfil strut



CARACTERÍSTICAS

Apuntala contra sismos los colgadores de trapecio

La capacidad de retroadaptación permite que el soporte se instale después de haber instalado el ensamble de trapecio

Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas

La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección

Se probó según la especificación de FM®



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Materia l	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Anchura (W)	Espesor (T)
CSBR2	404567	Acero	Electro galvanizado	10, 12, 16, 20	81.3 mm	3.4 mm

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	A	B	C	D	E
CSBR2	404567	133.4 mm	86.4 mm	29 mm	47.8 mm	41.1 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La longitud de corte del perfil strut es ± 1 in (25 mm) de la longitud medida.

Cargas FM					
N.º de pieza	Elemento de arriostramiento	Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical			
		30° - 44°	45° - 59°	60° - 74°	75° - 90°
CSBR2	41 x 41 Canal strut	4585 N	8060 N	8895 N	9920 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

