

Conector de perno dividido



CARACTERÍSTICAS

El bronce al silicio de alta resistencia y sin revestimiento recibe conexiones de cobre a cobre

La aleación de cobre de alta resistencia, estañada, divide el perno con el espaciador, separa los conductores distintos y alberga conexiones de cobre a cobre, cobre a aluminio y aluminio a aluminio

Material: Bronce de silicio
Recubrimiento de estaño: No




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Tamaño del conductor	Par de apriete (TQ)
ESB2	#6 Sólido - #2 varado, 16 mm ² varados - 25 mm ² varados	31.1 N·m
ESB4	#8 Sólido - #4 Sólido, 10 mm ² varados - 16 mm ² varados	18.6 N·m
ESB6	#10 Sólido - #6 varado, 6 mm ² varados - 10 mm ² varados	18.6 N·m
ESB8	#16 varado - #8 varado, 1,5 mm ² varados - 6 mm ² varados	18.6 N·m

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Se recomienda un inhibidor de óxido si se utiliza en conductor de aluminio.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Norteamérica
+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al
cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa
Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa
Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico
Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

