


Bastidores superiores delantero/trasero para armarios autoportantes, MCU

Este marco habilita un espacio adicional en la parte superior y se puede separar del armario. Dispone de un patrón de orificios universal para montar accesorios con facilidad.



CARACTERÍSTICAS

Descripción: Para entrada y tendido de cables o para la instalación de un sistema de distribución de potencia. Se fija en la parte superior del armario mediante cuatro tornillos M12. Disponible en alturas de 200 mm y 300 mm. El panel de techo CCR del armario se puede utilizar para cerrar la parte superior. Para elevar un MCU junto con un armario, se necesita un kit de elevación independiente MCUK.

Paneles laterales: MCUP se suministra como accesorio.

Material: Marco en chapa de acero de 1,75 mm, paneles en chapa de acero de 1,35 mm.

Acabado: Pintura al polvo, texturizada en color RAL 7035.

Protección: Cumple con la clasificación IP55.

Unidad de embalaje: 1 pieza con paneles delantero y trasero, incluidos los accesorios de montaje (sin placa de techo).

Material:	Acero
Acabado:	Polvo recubierto
Color:	Gris claro
Código de color:	RAL 7035

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
MCU2046R5	200mm	400mm	600mm	Acero
MCU2048R5	200mm	400mm	800mm	Acero
MCU2065R5	200mm	600mm	500mm	Acero
MCU2066R5	200mm	600mm	600mm	Acero
MCU2068R5	200mm	600mm	800mm	Acero
MCU2085R5	200mm	800mm	500mm	Acero
MCU2086R5	200mm	800mm	600mm	Acero
MCU2088R5	200mm	800mm	800mm	Acero
MCU2105R5	200mm	1000mm	500mm	Acero
MCU2106R5	200mm	1000mm	600mm	Acero
MCU2108R5	200mm	1000mm	800mm	Acero
MCU2125R5	200mm	1200mm	500mm	Acero
MCU2126R5	200mm	1200mm	600mm	Acero
MCU2128R5	200mm	1200mm	800mm	Acero
MCU3048R5	300mm	400mm	800mm	Acero
MCU3066R5	300mm	600mm	600mm	Acero
MCU3068R5	300mm	600mm	800mm	Acero
MCU3086R5	300mm	800mm	600mm	Acero
MCU3088R5	300mm	800mm	800mm	Acero
MCU3106R5	300mm	1000mm	600mm	Acero

Table 2/2

Número de catálogo	Altura	Anchura	Fondo	Material del armario
MCU3108R5	300mm	1000mm	800mm	Acero
MCU3126R5	300mm	1200mm	600mm	Acero
MCU3128R5	300mm	1200mm	800mm	Acero

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.