

Kit de soporte para tuberías nVent CADDY Pyramid Tool-Free, 318 mm

NÚMERO DE CATÁLOGO

PTF10



CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas para instalar a presión sin la necesidad de usar herramienta como en el caso de las abrazaderas para canal strut

Listos para usarse, ahorrando tiempo y mano de obra durante la instalación

La base y abrazaderas plásticas no corroen la tubería

Las abrazaderas vienen en dos diferentes tamaños para ajustarse a las necesidades del proyecto

La base cuenta con huecos múltiples para poder acomodar distintas configuraciones

Si se requieren abrazaderas adicionales pueden ser compradas por separado

La parte inferior de espuma ofrece una interfaz de mínima abrasión para una mejor protección de la membrana de impermeabilización

Ofrece una mayor distribución de carga a pesar de las diferencias en las superficies de azoteas

Compatible con las superficies de techos, incluyendo los de capa sencilla, de bituminosa, metálicos y de espuma en spray

La variedad en tamaños y capacidades de carga ofrecen la habilidad para adaptar la solución a la aplicación

Fácil de transportar al techo

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 360461

Material: Polietileno;Polipropileno;Nylon

Temperatura: -45 to 65 °C

Factor de seguridad de carga estática: 3:01

Longitud 1 (L1): 318 mm

Longitud 2 (L2): 122 mm

Longitud 3 (L3): 163mm

Anchura (W): 201 mm

Altura (H): 102 mm

A: 203 mm

B: 41 mm

Superficie: 59355mm²

Peso por unidad: 0.5 kg



Carga estática: 4450N




DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

La longitud 2 es la máxima entre las tuberías de centro a centro usando las abrazaderas PTF2C. La longitud 3 es la máxima entre tuberías de centro a centro usando las abrazaderas PTF1C.

Abrazadera Tool-Free				
N.º de pieza	Diámetro exterior OD	A	B	C
PTF1C	12.7 – 22.4 mm	9.5 mm	40.6 mm	19.1 mm
PTF2C	21.3 – 60.3 mm	9.5 mm	81.3 mm	19.1 mm

DIAGRAMAS





ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

