

PMC Mezzanine Board Voltage Keying / Codificación Pin

NÚMERO DE CATÁLOGO


60827-026

Voltaje clave/codificación pin para tableros mezzanine PMC.

CARACTERÍSTICAS

Para evitar daños accidentales al instalar placas de entresuelo, se atornillan los pines de codificación/llave a las placas VMEbus para distinguir entre el funcionamiento de 3,3 V y 5 V. Los tableros del entresuelo tienen un agujero perforado en la posición apropiada. El pin de clave / codificación garantiza que solo se puedan insertar placas de entresuelo con el mismo voltaje de funcionamiento. Para euroboards de doble altura se requieren 2 piezas.

Voltaje clave/codificación pin para tableros mezzanine PMC



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Tipo de producto: Indicador de codificación/teclado

Familia de productos: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO; PropacPRO; InPac

Tipo: Codificación Peg

Compatible con: Subpistas; Casos; Sistemas CompactPCI; Sistemas serie CompactPCI; PXI

Tipo de rosca: Métrica

Material: Acero inoxidable

Cantidad del paquete: 1

Fondo: 13.5mm

Altura: 5mm

Longitud: 13.5mm

Anchura: 5mm

*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched

from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor, tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

