

Clip de sujeción universal, Acero, EG, #12, #18, #36 soporte, 11 mm del orificio

NÚMERO DE CATÁLOGO

CSBURC38

CARACTERÍSTICAS

Fija el soporte de cable a la estructura

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 402198

Material: Acero

Acabado: Electrolgalvanizado

Tamaño del refuerzo: #12;#18;#36

Tamaño de taladro (HS): 11 mm

Espesor (T): 4.27 mm

Carga certificada UL: 3430N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

No se incluye miembro de arriostramiento.

Móntelo sobre la estructura usando el agujero central. Pase los cables a través de los agujeros de las partes inclinadas y prénselo con los manguitos para mantener el lazo en posición.

Cargas UL		
N.º de pieza	Elemento de arriostamiento	Capacidad de carga
CSBURC38	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC12	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N
CSBURC58	CSB12CBL	1859 N
	CSB18CBL	3434 N
	CSB36CBL	8492 N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

