

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, seccional

CARACTERÍSTICAS

Utiliza un hilo de corte para suelo altamente corrosivo




Material: Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Resistencia a la tracción: 483 MPa Min



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, nominal	Diámetro de la varilla de conexión a tierra, real (Ø)	Tamaño de rosca (TS)	Longitud (L)	Peso por unidad	Certificaciones
683400S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	3.05mm	6.8 kg	UL, cUL
683450S	3/4"	19.1 mm	3/4" UNC	1.52mm	3.1 kg	
684400S	1"	25.4 mm	1" UNC	3.05mm	12.1 kg	
685800S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	3.05mm	4.7 kg	UL, cUL
685880S	5/8"	16 mm	5/8" UNC	2.44mm	3.5 kg	RUS, UL



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.