

Perfil asimétrico DRG



CARACTERÍSTICAS

- Ensamblaje rápido de todo tipo de marcos
- Alta resistencia mecánica
- Alta resistencia a la corrosión
- Cumple con las normas EN 60715 y 50035 y DIN 46277
- Cumple con RoHS



Material: Acero
Acabado: Electrogalvanizado



ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura (H)	Anchura (W)	Longitud (L)	Espesor (T)	A	Peso por unidad
DRG2M	558000	32 mm	15 mm	2000mm	1.5 mm	9 mm	1.4 kg
DRG3M	558010	32 mm	15 mm	3000mm	1.5 mm	9 mm	2.1 kg

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

