

Conduit de cierre a pres. a clip de al./var., M4, M6, var. M8, alam. de 4,8 mm



NÚMERO DE CATÁLOGO


4Z34812M

CARACTERÍSTICAS

Permite la fijación de conductos y cables

Aumento de la capacidad y las opciones de aplicación al combinar productos 4Z y 6Z en una única oferta reforzada y eficiente

El clip multifunción mejorado permite optimizar el inventario, a la vez que reduce los riesgos de programación en el lugar de trabajo asociados a múltiples SKUs



ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 171060

Material: Spring Steel

Acabado: nVent CADDY Armour

Diámetro exterior: 18 - 30 mm

Tamaño de la varilla: 4;6;8;10

Tamaño del cable: 3.9 - 4.8 mm

Espesor del reborde: 3.0 - 9.5 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

NEC® 300.11 requiere una varilla/cable de acometida especializados y EC311.

Las piezas 4Z instaladas en una varilla lisa de 3/8 "(10mm) en la dirección F2 tienen una capacidad de carga estática de 15 lb (67 N).

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

