

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with BC200 Beam Clamp is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a BC200 Beam Clamp attachment. This solution attaches easily to beam flanges, dramatically reducing installation time and improving productivity.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Easy beam flange installation

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable — including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Materia l	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 6
CAT16HPBC200	181014	Acero	Pregalvanizado, Electrogalvanizado	25 mm	690mm ²	15
CAT21HPBC200	181239	Acero	Pregalvanizado, Electrogalvanizado	33.3 mm	1174mm ²	40

Número de catálogo	Número de artículo	Materia l	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 6
CAT32HPBC200	181015	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	50 mm	2561mm ²	60
CAT48HPBC200	181236	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	75 mm	5974mm ²	150
CAT64HPBC200	181016	Acero	Pregalvanizado, Electro galvanizado	100 mm	9987mm ²	220

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6A	Capacidad del cable, Cat 5e	Espesor del reborde	Carga estática
CAT16HPBC200	181014	10	20	16 mm Max	270N
CAT21HPBC200	181239	25	50	16 mm Max	270N
CAT32HPBC200	181015	35	90	16 mm Max	270N
CAT48HPBC200	181236	80	200	16 mm Max	270N
CAT64HPBC200	181016	140	330	16 mm Max	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

