

310 Mordaza universal, patín de viga grueso



CARACTERÍSTICAS

Mordaza universal para vigas gruesas

Cumple con la Especificación Federal WW-H-171 (Tipo 23) y la Sociedad de Estandarización para Fabricantes (Manufacturers Standardization Society, MSS) SP-58 (Type 19 and 23)

Material: Hierro fundido
Acabado: Electrolgalvanizado




ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Espesor del reborde (FT)	A	Par de apriete (TQ)	Carga estática 1 (F1)	Carga estática 2 (F2)
3100037EG	31.8 mm Max	25.4 mm	6.78 N·m	2200N	1100N
3100050EG	31.8 mm Max	25.4 mm	14.9 N·m	4200N	3400N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El tornillo de presión debe estar apretado con torsión en el lado inclinado de la viga en I.



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221
Opción 1: Atención al cliente
Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:
+31 800-0200135
Francia:
+33 800 901 793

Europa

Alemania:
800 1890272
Otros países:
+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:
+86 21 2412 1618/19
Sídney:
+61 2 9751 8500

