

Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70

Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT100CM



CARACTERÍSTICAS

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

El sistema ofrece una vía conveniente para cables

Los ganchos J dobles se pueden montar verticalmente junto a la misma varilla embutida para crear una configuración de árbol

Permite agregar cables aun cuando se fije al ras de las cubiertas

Los ganchos J dobles, especialmente diseñados, tienen un gran diámetro y superficies de soporte redondeadas

Los bordes redondos ayudan a prevenir que los cables se tuerzan o se doblen demasiado

Ideal para aplicaciones de modernización donde los tendidos de cables deben conducirse alrededor de la infraestructura existente del edificio

Cumple con las normas NEC® y ANSI®/TIA para sistemas de cables estructurados




ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 181976
Material: Acero
Acabado: Electrolgalvanizado
Capacidad del cable, Cat 5e: 70
Capacidad del cable, Cat 6: 50
Capacidad del cable, Cat 6A: 30
A: 185 mm
Zona: 80.2mm²
Tamaño de taladro (HS): 9.5 mm

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El área mostrada indica el valor combinado de ambos lados. Dividir entre 2 el área de cada lado.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica +1.800.753.9221 Opción 1: Atención al cliente Opción 2: Soporte técnico	Europa Países Bajos: +31 800-0200135 Francia: +33 800 901 793	Europa Alemania: 800 1890272 Otros países: +31 13 5835404	Asia-Pacífico Shanghái: +86 21 2412 1618/19 Sídney: +61 2 9751 8500
--	--	--	--

