

Conduit a presión a mordaza para conducto



CARACTERÍSTICAS

Ideal como espaciador entre conduits del mismo o de diferente tamaño


No se requieren herramientas para la instalación

El conduit superior debe usarse solo para soporte, no para canalización

Material: Spring Steel
Acabado: nVent CADDY Armour

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Diámetro exterior 1 (OD1)	Diámetro exterior 2 (OD2)	Carga estática máxima (F)
12P12P	171250	22 - 30 mm	22 - 30 mm	110N
12P16P	171260	22 - 30 mm	30 - 35 mm	110N
16P16P	171270	30 - 35 mm	30 - 35 mm	110N
8P12P	171230	18 - 22 mm	22 - 30 mm	110N
8P16P	171240	18 - 22 mm	30 - 35 mm	110N
8P8P	171220	18 - 22 mm	18 - 22 mm	110N



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.

