

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Pin Driven Angle Bracket is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Pin Driven Angle Bracket attachment. The Assembly simplifies cable management by offering rapid attachment to various surfaces such as concrete, steel or metal decking. This solution is designed to fit a variety of pin drivers, ensuring job site flexibility.

Engineered for high-performance data cable management, this system supports Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7, and fiber optic cables with superior fill capacity and load ratings compared to most non-continuous alternatives. The Assemblies' rounded edges ensure proper bend radius support, protecting cable integrity and optimizing performance.

CARACTERÍSTICAS

Longer leg angle bracket for tool clearance

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HPAFAB3	181009	Acero	Pregalvanizado	25 mm	690mm ²	20
CAT21HPAFAB4	181192	Acero	Pregalvanizado	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT21HPAFAB6	181193	Acero	Pregalvanizado	33.3 mm	1174mm ²	50

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT32HPAFAB6	181013	Acero	Pregalvanizado	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HPAFAB6	181235	Acero	Pregalvanizado	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HPAFAB6	181225	Acero	Pregalvanizado	100 mm	9987mm ²	330
CAT21HPAFAB3	181191	Acero	Pregalvanizado	33.3 mm	1174mm ²	50
CAT32HPAFAB3	181011	Acero	Pregalvanizado	50 mm	2561mm ²	90
CAT32HPAFAB4	181012	Acero	Pregalvanizado	50 mm	2561mm ²	90
CAT48HPAFAB3	181233	Acero	Pregalvanizado	75 mm	5974mm ²	200
CAT48HPAFAB4	181234	Acero	Pregalvanizado	75 mm	5974mm ²	200
CAT64HPAFAB3	181223	Acero	Pregalvanizado	100 mm	9987mm ²	330
CAT64HPAFAB4	181224	Acero	Pregalvanizado	100 mm	9987mm ²	330

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Tamaño de taladro	Carga estática
CAT16HPAFAB3	181009	15	10	4 mm	270N
CAT21HPAFAB4	181192	40	25	6 mm	270N
CAT21HPAFAB6	181193	40	25	9 mm	270N
CAT32HPAFAB6	181013	60	35	9 mm	270N
CAT48HPAFAB6	181235	150	80	9 mm	270N
CAT64HPAFAB6	181225	220	140	9 mm	270N
CAT21HPAFAB3	181191	40	25	4 mm	270N
CAT32HPAFAB3	181011	60	35	4 mm	270N
CAT32HPAFAB4	181012	60	35	6 mm	270N
CAT48HPAFAB3	181233	150	80	4 mm	270N
CAT48HPAFAB4	181234	150	80	6 mm	270N
CAT64HPAFAB3	181223	220	140	4 mm	270N
CAT64HPAFAB4	181224	220	140	6 mm	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al
cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

