

Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel



The Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with Hammer-On Flange Clip, Swivel is an innovative assembly featuring a combination of the Improved nVent CADDY Cat HP J-Hook with a Hammer-On Flange Clip, Swivel attachment. With a 360-degree rotation, this solution supports flexible cable routing, while rounded edges maintain proper bend radius for high-performance data cables including Cat 5e through Cat 7 and fiber optic. Installers can simplify setup and improve productivity by eliminating screws, rivets, and special tools. Engineered for strength and efficiency, the Assembly delivers superior fill capacity and securely clips onto beam flanges.

CARACTERÍSTICAS

Requires only a hammer to install

Rotates 360 degrees to support various directional runs of cable

Versa-Mount Technology: Innovative attachment design provides multiple structural and installation methods for wall, ceiling, and threaded rod mounting applications

Improved design allows for optimized inventory, reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs

Provides optimal support for high-performance data cable—including category cable, Power over Ethernet (PoE), and fiber optic

Complies with EN 50174-2

Meets ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 and ANSI®/TIA 569



ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HP24	181213	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT16HP58	181001	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Diámetro	Zona	Capacidad del cable, Cat 5e
CAT16HP912	181004	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	25 mm	690mm ²	20
CAT21HP24	181194	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m m ²	50
CAT21HP58	181195	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m m ²	50
CAT32HP24	181214	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m m ²	90
CAT32HP58	181002	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m m ²	90
CAT32HP912	181005	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	50 mm	2561m m ²	90
CAT48HP24	181215	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m m ²	200
CAT48HP58	181231	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m m ²	200
CAT48HP912	181232	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	75 mm	5974m m ²	200
CAT64HP24	181216	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m m ²	330
CAT64HP58	181003	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m m ²	330
CAT64HP912	181006	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	100 mm	9987m m ²	330
CAT21HP912	181196	Acero, Spring Acero	Pregalvanizado, nVent CADDY Armour	33.3 mm	1174m m ²	50

Table 2/2

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde	Carga estática
CAT16HP24	181213	15	10	3 - 8 mm	270N
CAT16HP58	181001	15	10	8 - 14 mm	270N
CAT16HP912	181004	15	10	14 - 20 mm	270N
CAT21HP24	181194	40	25	3 - 8 mm	270N
CAT21HP58	181195	40	25	8 - 14 mm	270N
CAT32HP24	181214	60	35	3 - 8 mm	270N
CAT32HP58	181002	60	35	8 - 14 mm	270N
CAT32HP912	181005	60	35	14 - 20 mm	270N
CAT48HP24	181215	150	80	3 - 8 mm	270N
CAT48HP58	181231	150	80	8 - 14 mm	270N

Número de catálogo	Número de artículo	Capacidad del cable, Cat 6	Capacidad del cable, Cat 6A	Espesor del reborde	Carga estática
CAT48HP912	181232	150	80	14 - 20 mm	270N
CAT64HP24	181216	220	140	3 - 8 mm	270N
CAT64HP58	181003	220	140	8 - 14 mm	270N
CAT64HP912	181006	220	140	14 - 20 mm	270N
CAT21HP912	181196	40	25	14 - 20 mm	270N

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500

