

Interruptor de transferencia automática RackPower



Los interruptores de transferencia automática de racks proporcionan redundancia de energía a los dispositivos de TI montados en rack que no están diseñados para aprovechar la segunda fuente de energía de los centros de datos. Los dispositivos ATS proporcionan conmutación por falla de energía para dispositivos de un solo cable.

ESTÁNDARES DEL SECTOR

Certificado 9001 / 14001

LVD Certified

9001 / 14001 Certified

RoHS3 and REACH Compliant

CARACTERÍSTICAS

Proporciona redundancia de energía a dispositivos de TI de un solo cable, y se asegura de que no haya tiempos de inactividad causada por interrupciones de energía

Los dispositivos cambian automáticamente y sin problemas las fuentes de alimentación cuando se detecta la pérdida de energía de la entrada principal

Los suministros de energía pueden conmutarse en el rack en el propio ATS o de forma remota a través de IP, ahorrando tiempo y recursos

Pueden monitorearse las métricas de energía remotamente a través de IP para ayudar con la planeación de capacidad y mejorar la eficiencia en general

Proporciona una conmutación de encendido/apagado de salida sobre IP de red

Se proporciona software de gestión gratuito para manejar de manera remota el ATS

Todas las unidades incluyen monitoreo, monitoreo de circuito y conmutación de salidas

El medidor local es reemplazable en campo 2.00 LCD de color (51 mm)

Protección contra sobrecargas: Interruptor automático miniatura hidráulico-magnético (MCB)

Tiempo de transferencia: 10 ms

Temperatura de servicio: 23-140 °F (-5-60 °C)

Humedad de servicio: 0 ~ 95 %, sin condensación

ESPECIFICACIONES

Número de catálogo	Número de artículo	Altura	Anchura	Fondo	Tensión nominal	Material
NPATS11001	39396	44mm	450mm	442mm	110V	Acero dulce
NPATS11002	39397	44mm	450mm	442mm	110V	Acero dulce
NPATS11003	39398	88mm	450mm	442mm	110V	Acero dulce
NPATS20801	39401	44mm	450mm	442mm	208V	Acero dulce
NPATS20802	39402	44mm	450mm	442mm	208V	Acero dulce
NPATS20803	39403	88mm	450mm	442mm	208V	Acero dulce
NPATS20804	39404	88mm	450mm	442mm	208V	Acero dulce

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.